

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 4 mm, Ø D: 63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218560 63
GTIN	4045197462381
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219948 sz. (TX9; 2,0 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Gallér Ø d ₁	40 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	4

Hozzávaló váltólapka	SNHX
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	10,5 mm
Gallérhossz L_1	15 mm
Váltólapkák száma	8
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1102
Váltólapka csavar készlet	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219948
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2