

HEDI

Függő energia-elosztó F, B, PL, CZ országok számára, Típus: 250



Rendelési adatok

Rendelés száma	081143 250
GTIN	4003644015788
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kimeneti csatlakozóaljzatok önzáró fedelekkkel.

Kompakt függő energia-elosztó robusztus, keménygumival erősített házzal, helytakarékos és a rendet fenntartó feszültség- és sűrített levegő elosztáshoz.

F, B, PL és CZ országok dugaszoló aljzataival.

- **Egyszerű kábel bevezetés húzás tehermentesítéssel.**
- **Függesztő szem és masszív szerszámkampó.**
- **Fröccsenő víznek ellenáll, IPX4.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Figyelem:

Függő energia-elosztó Ethernet csatlakozóval külön rendelésre.

Műszaki leírás

Névleges teljesítmény	3,5 kW
-----------------------	--------

Országok	F; B; PL; CZ
Mélység	212 mm
Szélesség	227 mm
Magasság	305 mm
Típus	250
Csatlakozó aljzatok száma 250 V	6
IP védettségi osztály	IP 44
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	E
Termék fajtája	Energia elosztók