

**Garant****Hengeres befogó, SK 40, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210575 10
GTIN	4045197522801
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	40 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	10 mm
Külső Ø $d_1$	9,8 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	5 Nm
Befogó mérete	40 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	SK 40

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Beccavarozható maró befogó