

Garant**HiPer-Drill fej m7, HB7530, Ø D: 13,3 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231640 13,3
GTIN	4045197659316
Árucikk kategória	21M

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszerszámmra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 13 mm

Előtolás f acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/ford,

Műszaki leírás

Ø D	13,3 mm
Szerszám Ø D	13 mm
Előtolás f acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/ford,
Cserék / élek száma	1

Minőség	HB7530
Szerszámanyag	HM
Csúcsszög	135 fok
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Tartozék

Torx Plus® csavar Profil 7IP	231999 7IP
------------------------------	------------