

## Hosszabbító vezeték, 250 V, Típus: 15B



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 081182 15B    |
| GTIN              | 4003644002290 |
| Árucikk kategória | 08B           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).** Durva felhasználáshoz, olaj- és saválló, sima, kopásálló felülettel.

**Nagyon rugalmas PU páncélkábel H07BQ-F 3G1,5.**

#### Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

### Műszaki leírás

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Kábel szerkezete         | 3G1,5       |
| Kábel anyaga             | Páncélkábel |
| Típus                    | 15B         |
| Kábel kategória          | H07BQ-F     |
| Kábelhossz               | 15 m        |
| IP védettségi osztály    | IP 44       |
| Energiaellátás           | Vezetékes   |
| Bemenet csatlakozó típus | F           |
| Terméknév attribútum     | 250 V       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Hálózati feszültség | 250 V             |
| Termék fajtája      | Hosszabbító kábel |

---

## Tartozék

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Függesztő rendszer CableFix Típus L  | 081191 L  |
| Függesztő rendszer CableFix Típus S  | 081191 S  |
| Függesztő rendszer CableFix Típus XL | 081191 XL |