

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 5 mm, Ø D: 125mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 218562 125 |
| GTIN | 4045197647573 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219949 sz. (TX9; 2,0 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Gallér Ø d ₁ | 70 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 50 mm |
| Effektív élek száma Z _{eff} | 6 |

| | |
|---|----------------------|
| Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$ | 23,7 mm |
| Hozzávaló váltólapka | SN.. 1103 |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 125 mm |
| Felfogó furat \varnothing | 40 mm |
| Váltólapkák száma | 12 |
| Szárkivitel | furattal |
| belső hűtés | nem |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Váltólapka ISO kód | SN.. 1103 |
| Váltólapka csavar készlet | 219949 (IP9; 2,0 Nm) |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP | 674252 9IP |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219949 |