

Yale

Tartalék hidraulika tömlő HHC, Hossz: 1 m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086080 1
GTIN	4025092155687
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

086085 sz. M1 méretű csatlakozó dugóval (henger oldal) és 3/8-NPT becsavarható menettel (szivattyú oldal). Külső Ø 14 mm; belső Ø 6,3 mm (névleges méret); repesztő nyomás 2800 bar; minimális hajlítási rádiusz R = 100 mm.

Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a **metrikus szabványsorozatnak**, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. **100 %-ban kompatibilis** minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.

Műszaki leírás

Hossz	1 m
Termék fajtája	Hidraulika tartozékok