

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215570 25/4
GTIN	4045197409249
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

### Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

### Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm

Felfogó menet M	M12
Teljes hossz $L_{ges}$	35 mm
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,9 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	47 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	0,88 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	19,5 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP