

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség  $a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 160 \text{ mm}$** 

## Rendelési adatok

Rendelés száma	218562 160
GTIN	4045197647580
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219949 sz. (TX9; 2,0 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró  $\varnothing D = 200 \text{ mm}$ -ig beszerezhető.

## Műszaki leírás

Maximális bemarkási mélység $a_{e \text{ max}}$	41,2 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Felfogó furat $\varnothing$	40 mm
Gallér $\varnothing d_1$	70 mm

Effektív élek száma $Z_{eff}$	8
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	160 mm
Váltólapkák száma	16
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1103
Váltólapka csavar készlet	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219949
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP