

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 125/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 2** sz. (IP20; 9,0 Nm).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	1501,11 mm
$\varnothing D_3$	120,6 mm
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	249 mm
Vágóélek száma Z	7

Interpolációs marás a_p	3,3 mm
Sorozat	HELI3MILL
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	245 mm
Felfogó furat \varnothing	40 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,5 fok
Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Gyártó jelölése	HM390 FTD D125-7-40-15
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	229696 2
--	----------