

**DOVEIQMILL síkmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil síkmaró rendszer. A váltólapkák rögzítése csavaros szorítással és további rögzítéssel történik egy fecskefarokszerű lapkafészekben. A lapkák pozitív tengelyirányú beépítési pozíciója nagyon lágy forgácsolást eredményez, és így garantálja a legjobb felületminőséget. Maximális **gazdaságosság** a 8 élű lapkáknak köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 4** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

Maximális külső Ø D_{max}	59,4 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4,6 mm
Vágóél Ø D_c	50 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	DOVEIQMILL

Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	SYHU0704..
Gyártó jelölése	IQ845 FSY D050-04-22-R07
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	50 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 4	229695 4
--	----------