

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 1** sz. (IP20; 9,0 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás a_p	3,9 mm
Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Ø D ₃	45,6 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,6 fok
Vágóélek száma Z	5

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	99 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	468,99 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	95 mm
Sorozat	HELI3MILL
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Gyártó jelölése	HM390 FTD D050-5-22-15
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1	229696 1
--	----------