

**DOVEIQMILL síkmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Rendkívül stabil síkmaró rendszer. A váltólapkák rögzítése csavaros szorítással és további rögzítéssel történik egy fecskefarokszerű lapkafészekben. A lapkák pozitív tengelyirányú beépítési pozíciója nagyon lágy forgácsolást eredményez, és így garantálja a legjobb felületminőséget. Maximális **gazdaságosság** a 8 élű lapkáknak köszönhetően.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229695 4** sz. (IP15; 4,8 Nm).

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	27 mm
Hozzávaló váltólapka	SYHU0704..
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Sorozat	DOVEIQMILL
Vágóélek száma Z	6
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm

Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	89,4 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	4,6 mm
Gyártó jelölése	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	50 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 4	229695 4
---	----------