



LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/5



Rendelési adatok

Rendelés száma	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D_{max}	63 mm
Ø D_3	24,6 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	56,6 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	1,2 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	42,97 mm
Szár Ø D_5 h6	32 mm
Kinyúlási hossz L_1	120 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Sorozat	LOGIQ4FEED
Interpolációs marás a_p	0,8 mm

Vágóélek száma Z	5
Beállítási szög κ	17 fok
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
belső hűtés	igen
Teljes hossz L_{ges}	205 mm
Gyártó jelölése	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------