

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Műszaki leírás

Lapkavastagság E	4,76 mm
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	DOVEIQMILL
Geometria	ADN-P
Gyártó jelölése	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28

Váltólapka ISO kód	SYHU 0704ADN-P
Minőség	IC28
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	480 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		