

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 63/6Smm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 226490 63/6S |
| GTIN | 7291075313291 |
| Árucikk kategória | 19D |

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 2** sz. (IP20; 9,0 Nm).

Műszaki leírás

| | |
|---|-----------|
| Interpolációs marás a_p | 3,8 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$ | 121 mm |
| Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz | 625,39 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$ | 125 mm |
| $\varnothing D_3$ | 58,6 mm |
| Vágóélek száma Z | 6 |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 63 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 45 mm |
| Ferde bemarási szög α_{max} | 1,2 fok |
| Sorozat | HELI3MILL |
| Felfogó furat \varnothing | 27 mm |
| Hozzávaló váltólapka | TD..1505.. |
| Gyártó jelölése | HM390 FTD D063-6-27-15 |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| Marási felhasználási | Ferde anyagba merülés |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2 | 229696 2 |
|--|----------|