

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 63/6Smm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226490 63/6S
GTIN	7291075313291
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 2** sz. (IP20; 9,0 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás a_p	3,8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	121 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	625,39 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Vágóélek száma Z	6

Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Teljes hossz L_{ges}	45 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	1,2 fok
Sorozat	HELI3MILL
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Gyártó jelölése	HM390 FTD D063-6-27-15
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	229696 2
--	----------