

**NEODO sík- / sarokmaró, Weldon szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimításához. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélek köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 3** sz. (IP9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h6	25 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L _{ges}	95 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	5 mm
Kinyúlási hossz L ₁	35 mm
Hozzávaló váltólapka	SZ.U0804..
Sorozat	NEODO
Gyártó jelölése	S890 ESZ D25-3-W25-R08
Szárkivitel	Weldon szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 3	229696 3
---	----------