

**NEODO sík- / sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 125/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225760 125/12
GTIN	7291075440164
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimításához. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélnek köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229696 3** sz. (IP9; 2,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	40 mm
Hozzávaló váltólapka	SZ.U0804..
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	5 mm
Vágóélek száma Z	12
Vágóél Ø $D_c$	125 mm
Sorozat	NEODO

Gyártó jelölése	S890 FSZ D125-12-40-R08
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	229696 3
--	----------