



HELISLOT tárcsamaró karimával, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

Gallérhossz L_1	26,5 mm
Váltólapkák száma	10
Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	26 mm
Sorozat	HELISLOT
Vágóél Ø D_c	100 mm

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	10
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Horonyszélesség a_p	14 mm
Gyártó jelölése	FDN D100-14-27-XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------