



## HELISLOT tárcsamaró karimával, Ø DC / Zeff: 125/12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Árucikk kategória	19D

### Leírás

#### Kivitel:

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

#### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

### Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	32 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	12
Váltólapkák száma	12
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	33 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	45 mm

Sorozat	HELISLOT
Gallérhossz L <sub>1</sub>	30,5 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Horonyszélesség a <sub>p</sub>	14 mm
Gyártó jelölése	FDN D125-14-32-XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------