

**HELISLOT sarokmaró, furattal, Ø DC / Zeff: 63/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Hornycsúcsok és T-hornycsúcsok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolható fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciójának köszönhetően. Négyzetes váltólapkák pozitív homlokszögűvel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	XNMU130608
Teljes hossz $L_{ges}$	80 mm
Sorozat	HELISLOT
Váltólapkák száma	18
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	69 mm
Effektív él szám $Z_{eff}$	3
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm

Felfogó furat Ø	27 mm
Gyártó jelölése	SM D063-69-3-27R XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------