

**HELISLOT sarokmaró, furattal, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolott fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	69 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	5
Váltólapkák száma	30
Vágóél Ø D_c	80 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU130608
Sorozat	HELISLOT
Teljes hossz L_{ges}	85 mm

Felfogó furat Ø	32 mm
Gyártó jelölése	SM D080-69-5-32R XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------