

**NEODO sík- / sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 80/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225760 80/8
GTIN	7291075440126
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimítéséhez. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélnak köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 3** sz. (IP9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SZ.U0804..
Felfogó furat Ø	27 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	5 mm
Sorozat	NEODO
Vágóél Ø D_c	80 mm
Vágóélek száma Z	8
Teljes hossz L_{ges}	50 mm

Gyártó jelölése	S890 FSZ D080-08-27-R08
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 3	229696 3
---	----------