

**HELI3MILL sarokmaró, Weldon szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Interpolációs marás Ø D _{min}	46,4 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	95 mm
Interpolációs marás a _p	3,4 mm
Kinyúlási hossz L ₁	25 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	49 mm
Ø D ₃	21 mm

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	159,9 mm
Sorozat	HELI3MILL
Ferde bemarási szög α_{\max}	2,9 fok
Gyártó jelölése	HM390 ETP D25-3-W25-10
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 1	229695 1
--	----------