

**HELI3MILL sarokmaró, Weldon szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	220,9 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	2,1 fok
Ø D ₃	28 mm
Teljes hossz L _{ges}	110 mm
Interpolációs marás a _p	3,3 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	63 mm
Szár Ø D _s h6	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Vágóél Ø D _c	32 mm

Sorozat	HELI3MILL
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Gyártó jelölése	HM390 ETP D32-4-W32-10
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 1	229695 1
--	----------