

**HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, \varnothing DC / Zeff: 100/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Váltólapkák száma	12
Effektív élek száma Z_{eff}	12
Sorozat	HELISLOT
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	25 mm

Felfogó furat \varnothing	32 mm
Teljes hossz L_{ges}	14 mm
Horonyszélesség a_p	10 mm
Gyártó jelölése	SDN D100-10-32-XN09
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------