



HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Váltólapkák száma	14
Felfogó furat Ø	40 mm
Sorozat	HELISLOT
Vágóél Ø D _c	125 mm
Teljes hossz L _{ges}	14 mm

Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	34 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	14
Horonyszélesség a_p	10 mm
Gyártó jelölése	SDN D125-10-40-XN09
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------