

**HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 160/18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Effektív élek száma Z_{eff}	18
Váltólapkák száma	18
Felfogó furat Ø	40 mm
Sorozat	HELISLOT
Teljes hossz L_{ges}	14 mm

Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	51 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	160 mm
Horonyszélesség a_p	10 mm
Gyártó jelölése	SDN D160-10-40-XN09
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------