

**HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 80/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	80 mm
Maximális bemarkási mélység a _{e max}	20 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L _{ges}	14 mm
Váltólapkák száma	10

Effektív élek száma Z_{eff}	10
Sorozat	HELISLOT
Horonyszélesség a_p	10 mm
Gyártó jelölése	SDN D080-10-27-XN09
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------