



HELI3MILL sarokmaró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 50/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 1** sz. (IP20; 9,0 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{max}	99 mm
Teljes hossz L _{ges}	130 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	1,6 fok
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	468,99 mm
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás Ø D _{min}	95 mm
Ø D ₃	45,6 mm

Interpolációs marás a_p	3,9 mm
Sorozat	HELI3MILL
Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Gyártó jelölése	HM390 ETD D050-4-C32-15
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 1	229696 1
---	----------