



HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	100 mm
Horonyszélesség a _p	14 mm
Maximális bemarkási mélység a _{e max}	23 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	10
Váltólapkák száma	10

Felfogó furat \varnothing	32 mm
Teljes hossz L_{ges}	18 mm
Sorozat	HELISLOT
Gyártó jelölése	SDN D100-14-32-XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------