

**HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

**Műszaki leírás**

Horonyszélesség $a_p$	14 mm
Vágóél Ø $D_c$	125 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	33 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Sorozat	HELISLOT

Váltólapkák száma	12
Teljes hossz $L_{ges}$	18 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	12
Gyártó jelölése	SDN D125-14-40-XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------