

**LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 42/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221106 42/6
GTIN	7291075393385
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	83 mm
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	64,45 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm

Fz helikális	0,8
Vágóélek száma Z	6
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,8 fok
Interpolációs marás $a_p$	0,8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	76,6 mm
$\varnothing D_3$	34,6 mm
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	17 fok
Gyártó jelölése	FFX4 FD042-6-16-04
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------