

**LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 52/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221106 52/7
GTIN	7291075393392
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemenés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	52 mm
Ferde bemenési szög α _{max}	0,7 fok
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Ø D ₃	44,6 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	103 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Felfogó furat Ø	22 mm

Vágóélek száma Z	7
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	73,66 mm
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Fz helikális	0,8
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	96,6 mm
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	17 fok
Gyártó jelölése	FFX4 FD052-7-22-04
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------