

**LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 50/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	99 mm
Ø D_3	42,6 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	73,66 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Fz helikális	0,8
Vágóél Ø D_c	50 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	92,6 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,7 fok
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Vágóélek száma Z	7
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	17 fok
Gyártó jelölése	FFX4 FD050-7-22-04
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------