

**SZMU 080412PNRMM, IC808, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225801 ST900
GTIN	7291075440034
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	1,2 mm
Típus	ST900
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sorozat	NEODO
Előtolás $f_z$ / fog	0,25 mm
Geometria	PNR-MM

Gyártó jelölése	S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Váltólapka ISO kód	SZMU 080412PNRMM
Minőség	IC808
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		