


**XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227741 ST900
GTIN	7291075311334
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	HELISLOT
Előtolás f_z	0,15 mm
Váltólapka ISO kód	XNMU 130608PNN-MM
Típus	ST900

Geometria	PNN-MM
Gyártó jelölése	XNMU 130608PNN-MM IC5400
Minőség	IC5400
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		