

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max

Műszaki leírás

Sorozat	HELISLOT
Előtolás f_z	0,1 mm
Váltólapka ISO kód	XNMU 130608PNN-MM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	ST1400

Geometria	PNN-MM
Gyártó jelölése	XNMU 130608PNN-MM IC830
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		