

**SYHU 0704ADN-MM, IC830, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222513 ST1400
GTIN	7291075311808
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p, \max} = 4,6$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,18 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	DOVEIQMILL
Geometria	ADN-MM
Gyártó jelölése	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830

Váltólapka ISO kód	SYHU 0704ADN-MM
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		