


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Előtolás f_z	0,1 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	XNMU 130608PNN-MM
Sorozat	HELISLOT

Geometria	PNN-MM
Gyártó jelölése	XNMU 130608PNN-MM IC330
Minőség	IC330
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		