

**SZMU 080412PNRMM, IC5400, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225803 ST900
GTIN	7291075440058
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Lapkavastagság E	4,76 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Típus	ST900
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Sorozat	NEODO
Geometria	PNR-MM

Gyártó jelölése	S890 SZMU 080412PNRMM IC5400
Váltólapka ISO kód	SZMU 080412PNRMM
Minőség	IC5400
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		