


**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227744 S
GTIN	7291075311303
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$	0,15 mm
Típus	S
Váltólapka ISO kód	XNMU 130608PNN-MM
Sorozat	HELISLOT
Sarokrádiusz	0,8 mm

Geometria	PNN-MM
Gyártó jelölése	XNMU 130608PNN-MM IC380
Minőség	IC380
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 50 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		