

**XNMU 043010HP, IC882, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221205 S
GTIN	7291075393484
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóélel. Mellékélel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Típus	S
Váltólapka ISO kód	XNMU 043010HP
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,8 mm
Előtolás f_z	0,4 mm
Sarokrádiusz	1 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED

Geometria	HP
Gyártó jelölése	FFX4 XNMU 040310HP IC882
Minőség	IC882
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	S
Inconel	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		