


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227745 GG
GTIN	7291075311310
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	XNMU 130608PNTN
Típus	GG
Sorozat	HELISLOT
Előtolás $f_z$	0,15 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm

Geometria	PNTN
Gyártó jelölése	XNMU 130608PNTN IC5100
Minőség	IC5100
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
GG	alkalmas	340 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	260 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		