

**XNMU 130608PNTN, IC810, Típus: GGG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	XNMU 130608PNTN
Sorozat	HELISLOT
Típus	GGG
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f_z	0,15 mm

Geometria	PNTN
Gyártó jelölése	XNMU 130608PNTN IC810
Minőség	IC810
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG	feltételesen alkalmas	300 m/min	K
GGG	alkalmas	240 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		