

**SZHU 080408PNR, IC882, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225807 S
GTIN	7291075460360
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p \max} = 5,0$ mm.

Műszaki leírás

Sorozat	NEODO
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Típus	S
Előtolás f_z / fog	0,12 mm
Geometria	PNR

Gyártó jelölése	S890 SZHU 080408PNR IC882
Váltólapka ISO kód	SZHU 080408PNR
Minőség	IC882
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		