

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	HELISLOT
Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	XNMU 090408-PNTN
Előtolás $f_z$	0,1 mm

Geometria	PNTN
Gyártó jelölése	XNMU 090408-PNTN IC830
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		