

**XNMU 040310T, IC808, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221209 UNI
GTIN	7291075393446
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóélel. Mellékélel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 0,8$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	XNMU 040310T
Sorozat	LOGIQ4FEED
Típus	UNI
Sarokrádiusz	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,8 mm
Geometria	T

Gyártó jelölése	FFX4 XNMU 040310T IC808
Minőség	IC808
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		