

**TPKT 100316PDR, IC830, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226516 UNI
GTIN	7291075313802
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sorozat	HELI3MILL
Váltólapka ISO kód	TPKT 100316PDR
Sarokrádiusz	1,6 mm
Cserék / élek száma	3
Geometria	PDR
Gyártó jelölése	HM390 TPKT 100316PDR IC830
Minőség	IC830

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		